



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	VDI-Montageset
Gerätedarstellung	Abgewinkelt
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 1
Marktsegment	Kleingewerbe

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Abdeckung Kennzeichnung Beschriftung Montagerahmen
Montagemodus	Aufputzmontage
Montagehalterung	Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Produktbestimmung	VDI-Anschlussset
Material	PC/ABS
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Länge	84 mm
Höhe	84 mm
Breite	50 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,200 cm
VPE 1 Breite	17,200 cm
VPE 1 Länge	22,300 cm
VPE 1 Gewicht	40,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	29,600 cm
VPE 2 Breite	39,800 cm
VPE 2 Länge	30,400 cm
VPE 2 Gewicht	8,970 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	75,000 cm

VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	71760,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------