



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Anschlussset
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	Rollladen
Stellglied	Wippe
Bemessungsstrom	10 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PC/ABS
Länge	84 mm
Höhe	84 mm
Breite	52 mm

Montage

Normen	SS-EN 60669-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,500 cm
VPE 1 Breite	11,200 cm
VPE 1 Länge	17,000 cm
VPE 1 Gewicht	108,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,374 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	91,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm

VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	76,320 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------