



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	Blindabdeckung
Geliefertes Zubehör	Label holder
Farbton	Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz	Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Produktkompatibilität	Krone modulare Buchse Keystone Modular Jack UTP Modulare AMP NetConnect-Buchse STP
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PC/ABS
Länge	66 mm
Höhe	12 mm
Breite	32 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,2 cm
VPE 1 Breite	3,2 cm
VPE 1 Länge	6,6 cm
VPE 1 Gewicht	7,3 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	75 g
VPE 3 Art	BAG
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	15,6 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	39,8 cm
VPE 3 Gewicht	2,578 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------