



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Produkt- oder Komponententyp	Vorverdrahteter Anschluss
Komponentenname	ZCMC
Zugehöriges Gehäuse	ZCMD25
Anzahl der Pole	2
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1Ö+1S
Betrieb der Kontakte	Gestuft schaltend, BBM

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	XCMD25
Elektrische Verbindung	Kabel
Kabellänge	10 m
Draht-Isoliermaterial	PvR

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	19,0 cm
VPE 1 Länge	19,0 cm
VPE 1 Gewicht	844,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,912 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	80,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	60,0 cm
VPE 3 Gewicht	82,308 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
