



## Hauptmerkmale

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Baureihe                     | TeSys                                           |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | LA4SK                                           |
| Produkt- oder Komponententyp | Entstörmodul                                    |
| Produktkompatibilität        | CA2SK<br>LC1SK06<br>CA3SK<br>LC1SKGC<br>LP1SK06 |
| Unterdrückertechnologie      | Varistor (Amplitudenbegrenzung)                 |
| Menge pro Satz               | Satz à 10                                       |

## Zusatzmerkmale

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Montageort                           | Rechte Seite                 |
| Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc] | 24 - 48 V AC<br>24 - 48 V DC |
| Max. Spitzenspannung                 | 2 Uc                         |
| Produktgewicht                       | 0,003 kg                     |

## Montage

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -20...50 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -50...70 °C |

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 4,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 5,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 12,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 2,0 g   |
| VPE 2 Art     | BB1     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 4,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 5,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 12,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 28,0 g  |
| VPE 3 Art     | S01     |
| VPE 3 Menge   | 190     |
| VPE 3 Höhe    | 15,0 cm |
| VPE 3 Breite  | 15,0 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 767,0 g |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                               |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|