Produktdatenblatt
Eigenschaften

ZART06
Sender Pocket, 6 Tasten, einstufig, 2,4 GHz



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Pocket Remote
Produkt- oder Komponententyp	Handheld für Fernbedienung
Kurzbezeichnung des Geräts	ZART
Steuertastentyp	6 single step Drucktaster

Zusatzmerkmale

Material	Taster-Cover: Silikonkautschuk Gehäuse: ABS + PET
Funktion verfügbar	Power switch
Anzeigetyp	1 LED
Betriebsabstand	50 m
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Max. Schaltabstand	300 m im freien Feld
Reaktionszeit	< 500 ms
Autonomie	> 100 h with alkaline batteries
Batterietyp	2 AAA/LR3 alkalisch
Breite	66 mm
Höhe	114 mm
Tiefe	37,5 mm
Produktgewicht	0,135 kg

Montage

Funkvereinbarung	IC FCC
Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…45 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Aufbewahrungshöhe	0…3000 m
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 % bei -20…60 °C Betrieb
Produktzertifizierungen	CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	13,5 cm
VPE 1 Gewicht	179,0 g
VPE 2 Art	S01

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,658 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

Abmessungen des Senders

