

ZCKE235

ZCKE-Positionsschalterkopf, Rollenstößel mit
Stahlrolle, +120 °C



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJD31H29 ZCKJD35H29 ZCKJ4H7 ZCKJ9H7 ZCKJ2 ZCKJ6H29 ZCKJD35H7 ZCKJ11H29 ZCKJD35 ZCKJ1 ZCKJ4 ZCKJD37 ZCKJD31H7 ZCKJD37H29 ZCKJD39H7 ZCKJ5H7 ZCKJ6 ZCKJ5 ZCKJ4H29 ZCKJ7H29 ZCKJ5H29 ZCKJD31 ZCKJ1H29 ZCKJ21H7 ZCKJ8 ZCKJ41H7 ZCKJ2H7 ZCKJ8H7 ZCKJD37H7 ZCKJ6H7 ZCKJD39H29 ZCKJ7 ZCKJ1H7 ZCKJ7H7 ZCKJ21H29 ZCKJ2H29 ZCKJ11 ZCKJ41 ZCKJ41H29 ZCKJ9H29 ZCKJ11H7 ZCKJ21 ZCKJD39 ZCKJ9 ZCKJ8H29
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenhebel mit Stößel Federrückstellung Metall
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung, 1 Richtung

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Produktgewicht	0,195 kg
Material des Frontelements	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	10...120 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	10...120 °C
Umgebungseigenschaften	Hohe Temperatur

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,700 cm
VPE 1 Breite	5,700 cm
VPE 1 Länge	6,600 cm
VPE 1 Gewicht	192,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,875 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------