



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKD
Typ des Frontelements	Drehkopf
Produktkompatibilität	XCKS
Zugehöriges Gehäuse	ZCKSD35 ZCKS5 ZCKS9H29 ZCKSD37 ZCKS7H29 ZCKSD37H29 ZCKS5H29 ZCKS9 ZCKSD31H29 ZCKS6 ZCKS8H29 ZCKS6H29 ZCKSD39 ZCKSD31 ZCKSD39H29 ZCKS7 ZCKS1 ZCKS1H29 ZCKS2 ZCKS2H29 ZCKSD35H29 ZCKS8
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rollenhebel Federrückstellung Elastomer (Rollenhebel 50 mm Durchmesser)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Ohne
Material des Frontelements	Kunststoff

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	12,000 cm
VPE 1 Länge	7,000 cm
VPE 1 Gewicht	114,000 g

VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,590 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------