



Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman TET
Produkttyp	Tülle
Farbe	Grau
Menge pro Packung	Satz à 25

Zusatzmerkmale

Material	EPDM
Äußerer Kabeldurchmesser	26...35 mm
Bohrungsdurchmesser	48 mm
Höhe	35 mm
Breite	58 mm
Länge	58 mm

Montage

IP-Klasse	IP67
-----------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,400 cm
VPE 1 Breite	5,800 cm
VPE 1 Länge	5,700 cm
VPE 1 Gewicht	40,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	200
VPE 2 Höhe	29,600 cm
VPE 2 Breite	29,400 cm
VPE 2 Länge	38,600 cm
VPE 2 Gewicht	8,458 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	4800
VPE 3 Höhe	80,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	192,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------