



Hauptmerkmale

Baureihe	CYB
Produkt- oder Komponententyp	USB-Ladegerät

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Ladegerät
Gehäusevariante	Einbau
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Farbton	Weiß
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Anzahl der Module	2 Module
Verpackungstyp	Flowpack
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	100 - 240 V +/-10 % bei 50 Hz AC
Integrierte Verbindungsart	1 USB Typ A 5 V DC
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): centre plate PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse PC (Polykarbonat) GF10 FR: Interne Abdeckung
Schutzart	Kurzschlusschutz
Anzahl der Klemmen	2 Schraubklemmen
Höhe	84 mm
Breite	84 mm

Montage




Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	8,5 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	137,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,4 cm
VPE 2 Breite	38,5 cm

VPE 2 Länge	18,8 cm
VPE 2 Gewicht	1,51 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	30
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	4,94 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------