



Hauptmerkmale

Baureihe	CYB
Produkttyp	Dimmer
Lasttyp	LED-Lampe
Farbe	Aluminium

Zusatzmerkmale

Leistungsbereich	400 W
Befestigungsmodus	Einrastbar
Produktmaterial	Thermoplastisch
Länge	54 mm
Höhe	84 mm
Breite	84 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,3 cm
VPE 1 Breite	26,0 cm
VPE 1 Länge	20,0 cm
VPE 1 Gewicht	133,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,73 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	480
VPE 3 Höhe	115,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	85,54 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------