Produktdatenblatt
Eigenschaften

ISM50823
OptiLine 45, Spannbefedelstahleffektigung



Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine
Installationssystem für die Verkabelung	Bodendose
Produkttyp	Gelenkbefestigung
Art des Bodens	Doppelboden
Form der Bodendose	Quadratisch Rechteckig
Farbe	Blau (RAL 5003)
Mengenpaket 1 / Einheit	2 Stücke

Zusatzmerkmale

Geeignet für	Für Bodentank-Abgang
Anzahl der Module	Ohne Module
Produktmaterial	PA6 Stahl
Länge	25 mm
Höhe	58 mm
Breite	12 mm

Montage

Betriebstemperatur	-25…60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1 cm
VPE 1 Breite	2,5 cm
VPE 1 Länge	5 cm
VPE 1 Gewicht	5 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	2 cm
VPE 2 Breite	17 cm
VPE 2 Länge	17 cm
VPE 2 Gewicht	27 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,01 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months