

Produktdatenblatt

Eigenschaften

MGN26380

Multi9 Bausatz für die Verriegelung des Leistungsschaltergriffs



Hauptmerkmale

Produktbereich	Multi 9
Produkt- oder Komponententyp	Vorhängeschloss
Zubehör / Teilekategorie	Verriegelungszubehör
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Zweck der Verriegelung	Kippschalter
Stellung der Schlüsselverriegelung	Auf der linken Seite
Höhe	87,2 mm
Breite	85,2 mm
Tiefe	22,2 mm
Produktgewicht	0,034 kg
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Fixiert

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	25,4 cm
VPE 1 Breite	29,845 cm
VPE 1 Länge	45,245 cm
VPE 1 Gewicht	453,592 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------