



### Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Schraubenkappe
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Code der Sicherungsgröße	D02
Menge pro Satz	Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Produktbestimmung	Sicherungshalter
Zugehörige Absicherung	63 A
Wärmeabgabe	16,5 W
Durchmesser	24 mm
Tiefe	28 mm
Material	Kunststoff

### Montage


Normen	IEC 60269-3
Gütesiegel	VDE

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	5 cm
VPE 1 Länge	12 cm
VPE 1 Gewicht	101 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	110
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	12,72 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt
<b>Vertragliche Gewährleistung</b>	
Garantie	18 Monate