



Hauptmerkmale

Produkt	Leistungsschutzschalter
Bereich	QO
Nennstromstärke	20 A
Nennspannung	120 V AC
Montagetyp	Steckbar
Anzahl der Pole	1P
Leistungsschaltertyp	Fehlerstromschutz Klasse B 30 mA
Bemessungsgrößen	Keine Einstufung
Elektroanschluss	Druckplatte

Zusatzmerkmale

Unterbrechungsleistung	10 kA bei 120 V AC
Anzahl der Panel-Plätze	1
Kabelgröße	AWG 14 - AWG 8 Kupfer AWG 12 - AWG 8 Aluminium
Tightening Torque	4 Nm 4,6 Nm für 4...20 mm ² (AWG 12 - AWG 4)
Height	105 mm
Width	19 mm
Depth	74 mm
Produktgewicht	0,249 kg

Montage

Zertifizierungen	UL-gelistet[RETURN]CSA
Umgebungsbewertung	40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,794 cm
VPE 1 Breite	9,652 cm
VPE 1 Länge	13,97 cm
VPE 1 Gewicht	249,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
