



Hauptmerkmale

Baureihe	ISFL160
Baureihe	FuPacT
Produkt- oder Komponententyp	Block aus 1 Stromwandler
Geräteanwendung	Stromversorgung
Kompatible Produktfamilie	FuPacT Fupact ISFL ISFL160 Sicherungslasttrennschalter
Beschreibung der Pole	3P
Stromwandlerverhältnis	150/5 A
Leistungsaufnahme in VA	1,5 VA

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Messzubehör
Typ des Stromwandlers	Messwertklasse 1
Max. Sicherheitsfaktor	5
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	800 V AC 50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP20
Normen	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C
Höhe	328,5 mm
Breite	49,5 mm
Tiefe	30 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	38,5 cm
VPE 1 Gewicht	472,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	10,206 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------