

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

5590500

Erdungsklemme mit Schrauben für  
Mitteltrennsteg Typ:TTS-JB



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman TTI
Produkt- oder Komponententyp	Erdungsklemme
Installationssystem für die Verkabelung	Brüstungskanal
Kompatible Produktfamilie	Stago
Menge pro Satz	Satz à 20

### Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Aluminium
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Material	Zinc coated sheet steel
Länge	12 mm
Höhe	21 mm
Breite	16 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
---------------------------------	-------------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,200 cm
VPE 1 Breite	1,500 cm
VPE 1 Länge	2,000 cm
VPE 1 Gewicht	6,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	500
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	13,600 cm
VPE 2 Länge	38,400 cm
VPE 2 Gewicht	3,600 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	30000
VPE 3 Höhe	80,000 cm
VPE 3 Breite	95,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	248,960 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdekclaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------