



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys - Sicherungslasttrennschalter
Produkt- oder Komponententyp	Schmelzsicherung
Kurzbezeichnung des Geräts	DF2
Betriebsbemessungsspannung Ue	400 V AC
Sicherungsgröße	8,5 x 31,5 mm
Sicherungstyp	NFC
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	2 A 400 V
Sicherungskurve	AM
Produktgewicht	0,01 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,1 cm
VPE 1 Breite	4,6 cm
VPE 1 Länge	7,0 cm
VPE 1 Gewicht	4,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	1,1 cm
VPE 2 Breite	4,6 cm
VPE 2 Länge	7,0 cm
VPE 2 Gewicht	44,0 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	1000
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	15,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	4,649 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------