

Produktdatenblatt

Eigenschaften

DF2BA0600

Sicherungseinsatz NFC 8,5x31,5mm,
zylindrisch, aM 6A, ohne Anzeige



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys - Sicherungslasttrennschalter
----------	-------------------------------------

Produkt- oder Komponententyp	Schmelzsicherung
------------------------------	------------------

Kurzbezeichnung des Geräts	DF2
----------------------------	-----

Betriebsbemessungsspannung Ue	400 V AC
-------------------------------	----------

Sicherungsgröße	8,5 x 31,5 mm
-----------------	---------------

Sicherungstyp	NFC
---------------	-----

Menge pro Satz	Satz à 10
----------------	-----------

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	6 A 400 V
Sicherungskurve	AM
Produktgewicht	0,01 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	4,6 cm
VPE 1 Länge	7,0 cm
VPE 1 Gewicht	4,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	1,0 cm
VPE 2 Breite	4,6 cm
VPE 2 Länge	7,0 cm
VPE 2 Gewicht	46,0 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	1000
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	15,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	4,741 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
------------------	-------------------

Frei von REACH-SVHC	Ja
---------------------	----

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
--------------------	------------------------------

Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
----------------------------------	----

Quecksilberfrei	Ja
-----------------	----

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
---------------------------	--------------------------

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
---------------------------------	----

WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
