



Hauptmerkmale

Baureihe	Lineryg
Produktname	HK
Produkt- oder Komponententyp	Steckerausgang
Beschreibung der Pole	3P + N
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	16 A
I²t bei Aktivierung	100000 A².s
Anzahl der Punkte	2
Anzahl der Kabel	4 Kabel(n) 2,5 mm²
Kabellänge	0,2 m
Menge pro Satz	Satz à 6

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	600 V entspricht CSA 600 V entspricht UL 690 V entspricht IEC 60439-1
Spitzenstrom	25 kA
Breite	36 mm
Höhe	46 mm
Tiefe	38 mm
Produktgewicht	0,045 kg

Montage

Normen	IEC 60439
Produktzertifizierungen	DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]UL[RETURN]CSA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,5 cm
VPE 1 Breite	12,7 cm
VPE 1 Länge	15,6 cm
VPE 1 Gewicht	52,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	13,5 cm
VPE 2 Breite	12,7 cm
VPE 2 Länge	15,6 cm
VPE 2 Gewicht	384,0 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	90
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	40,0 cm
VPE 3 Länge	60,0 cm
VPE 3 Gewicht	6,539 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------