



Hauptmerkmale

Baureihe	Linery
Produktname	HK
Produkt- oder Komponententyp	Steckerausgang
Beschreibung der Pole	1P + N
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	32 A
I²t bei Aktivierung	200000 A².s
Anzahl der Punkte	1
Anzahl der Kabel	2 Kabel(n) 4 mm²
Kabellänge	1 m
Menge pro Satz	Satz à 6

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	600 V entspricht CSA 600 V entspricht UL 690 V entspricht IEC 60439-1
Spitzenstrom	25 kA
Breite	18 mm
Höhe	46 mm
Tiefe	38 mm
Produktgewicht	0,04 kg

Montage

Normen	IEC 60439
Produktzertifizierungen	DNV[RETURN]JUL[RETURN]CSA[RETURN]LRCS (Lloyds register of shipping)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,000 cm
VPE 1 Breite	23,500 cm
VPE 1 Länge	23,500 cm
VPE 1 Gewicht	98,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	9,000 cm
VPE 2 Breite	23,500 cm
VPE 2 Länge	23,500 cm
VPE 2 Gewicht	682,000 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	54
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	6,746 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------