



### Hauptmerkmale

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Baureihe                                               | Linergy          |
| Produktname                                            | HK               |
| Produkt- oder Komponententyp                           | Steckerausgang   |
| Beschreibung der Pole                                  | 3P               |
| Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) | 32 A             |
| I²t bei Aktivierung                                    | 200000 A².s      |
| Anzahl der Punkte                                      | 2                |
| Anzahl der Kabel                                       | 3 Kabel(n) 4 mm² |
| Kabellänge                                             | 1 m              |
| Menge pro Satz                                         | Satz à 6         |

### Zusatzmerkmale

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 600 V entspricht CSA<br>600 V entspricht UL<br>690 V entspricht IEC 60439-1 |
| Spitzenstrom                       | 25 kA                                                                       |
| Breite                             | 36 mm                                                                       |
| Höhe                               | 46 mm                                                                       |
| Tiefe                              | 38 mm                                                                       |

### Montage

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Normen                  | IEC 60439                                                          |
| Produktzertifizierungen | UL[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]CSA |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 8,700 cm  |
| VPE 1 Breite  | 23,500 cm |
| VPE 1 Länge   | 23,400 cm |
| VPE 1 Gewicht | 150,000 g |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 6         |
| VPE 2 Höhe    | 8,700 cm  |
| VPE 2 Breite  | 23,500 cm |
| VPE 2 Länge   | 23,400 cm |
| VPE 2 Gewicht | 990,000 g |
| VPE 3 Art     | S04       |
| VPE 3 Menge   | 54        |
| VPE 3 Höhe    | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 40,000 cm |
| VPE 3 Länge   | 60,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 9,800 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|