



Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva TUBE
Produkttyp	Leitungshülse
Farbe	Grau (RAL 7035)
Anzahl pro Verpackung	25 Stück

Zusatzmerkmale

Produktbestimmung	Mureva-TUBE-Leitung
Einsatzbedingungen	Innen/außen
Material	PP (Polypropylen)
Stauchwiderstand	750 N/m
Nennquerschnitt	191 mm ²
Innendurchmesser	27 mm
Außendurchmesser	32 mm
Produktgewicht	0,016 kg

Montage

Betriebstemperatur	-5...60 °C
Gütesiegel	NF
Normen	EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004
IP-Klasse	IP41
IK-Klasse	IK08

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,0 cm
VPE 1 Breite	16,5 cm
VPE 1 Länge	24,0 cm
VPE 1 Gewicht	16,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	13,0 cm
VPE 2 Breite	16,5 cm
VPE 2 Länge	24,0 cm
VPE 2 Gewicht	410,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdekclaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------