

Produktdatenblatt

Eigenschaften

DF2EA32

Sicherungseinsatz NFC 14x51mm zylindrisch,
aM 32A, ohne Anzeige



Hauptmerkmale

Baureihe TeSys - Sicherungslasttrennschalter

Produkt- oder Schmelzsicherung
Komponententyp

Kurzbezeichnung des DF2
Geräts

Betriebsbemessungsspannung 500 V AC
Ue

Sicherungsgröße 14 x 51 mm

Sicherungstyp NFC

Menge pro Satz Satz à 10

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	32 A 500 V
Sicherungskurve	AM
Produktgewicht	0,02 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,3 cm
VPE 1 Breite	1,5 cm
VPE 1 Länge	10,5 cm
VPE 1 Gewicht	20,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,3 cm
VPE 2 Breite	1,5 cm
VPE 2 Länge	10,5 cm
VPE 2 Gewicht	203,0 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	140
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	15,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	3,053 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

Frei von REACH-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtlinie Konform [EU-RoHS-Deklaration](#)

Frei von giftigen Schwermetallen Ja

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie für China [RoHS-Erklärung Für China](#)

Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobeschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
