

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# DF2FN63

Sicherung DF2-FN, gG- Größe 22x58mm ,  
zylindrisch -63A/500V, VE=10ST



### Hauptmerkmale

Baureihe TeSys - Sicherungslasttrennschalter

Produkt- oder Schmelzsicherung  
Komponententyp

Kurzbezeichnung des DF2  
Geräts

Betriebsbemessungsspannung 500 V AC  
Ue

Nennstrom [In] 63 A 500 V

Sicherungsgröße 22 x 58 mm

Sicherungstyp NFC

Menge pro Satz Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Sicherungskurve GG
Produktgewicht 0,045 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 12,0 cm
VPE 1 Länge 11,8 cm
VPE 1 Gewicht 51,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 2,5 cm
VPE 2 Breite 12,0 cm
VPE 2 Länge 11,8 cm
VPE 2 Gewicht 525,0 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 15,0 cm
VPE 3 Breite 15,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 6,511 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung REACH-Deklaration

Frei von REACH-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtlinie Konform EU-RoHS-Deklaration

Frei von giftigen Schwermetallen Ja

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

---

WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

---

### Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---