

Produktdatenblatt

Eigenschaften

GV1G02

3-poliger Verdrahtungssatz an LC1 D09-D25,
für Motoschutzschalter GV2



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys GV2 TeSys Deca
Baureihe	Linergy
Produktname	FT
Kurzbezeichnung des Geräts	GV1G
Produkt- oder Komponententyp	Flexibler Anschluss
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole	3P
Kompatible Produktfamilie	TeSys GV2 TeSys Deca
Produktkompatibilität	LC1D09 - D38
[le] Betriebsbemessungstrom	25 A

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,013 kg
Menge pro Satz	Satz à 10

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	9,0 cm
VPE 1 Länge	12,0 cm
VPE 1 Gewicht	11,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,0 cm
VPE 2 Breite	3,5 cm
VPE 2 Länge	12,0 cm
VPE 2 Gewicht	113,0 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	250
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	15,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	2,994 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------