



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produkt- oder Komponententyp	Endabdeckung
Produktkompatibilität	KBB
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	40 A
Angebotstyp	Ersatzteil
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Montageort	Kabelkanalseite
Montagemodus	Durch Clips
Montagehalterung	Sammelschiene
Breite	46 mm
Tiefe	30 mm
Höhe	46 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	5 cm
VPE 1 Länge	5 cm
VPE 1 Gewicht	18 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	17 cm
VPE 2 Gewicht	680 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	250
VPE 3 Höhe	20 cm
VPE 3 Breite	31 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	4,85 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------