

Produktdatenblatt

Eigenschaften

LA9ZA32434

Montageplatte LA9Z 1x3p 32A, 45x200x63mm
für GV2ME+LC1D



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	BZ
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Produkt- oder Komponententyp	Adapter für Schienensysteme
Anzahl der Wege	1-polig
Menge pro Satz	Satz à 4

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys GV2 TeSys D Spacial
Produktkompatibilität	GV2LE GV2P LC1D GV2ME
Beschreibung der Pole	3P
Zulässiger Strom	32 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Kabel-Querschnitt	6 mm ² - AWG 10
Sammelschienenraster	60 mm
Breite	45 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	63 mm
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,000 cm
VPE 1 Breite	11,500 cm
VPE 1 Länge	22,500 cm
VPE 1 Gewicht	267,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	13,000 cm
VPE 2 Breite	11,500 cm

VPE 2 Länge	22,500 cm
VPE 2 Gewicht	1,141 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	7,324 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------