



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	BZ
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Produkt- oder Komponententyp	Adapter für Schienenverteilersysteme
Anzahl der Wege	1-polig
Menge pro Satz	Satz à 4

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys GV2 TeSys D Spacial
Produktkompatibilität	LC1D GV2P GV2LE GV2ME
Beschreibung der Pole	3P
Zulässiger Strom	32 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Kabel-Querschnitt	6 mm ² - AWG 10
Sammelschienenraster	60 mm
Breite	54 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	63 mm
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,5 cm
VPE 1 Breite	18 cm
VPE 1 Länge	22 cm
VPE 1 Gewicht	351 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	12,5 cm
VPE 2 Breite	18 cm
VPE 2 Länge	22 cm
VPE 2 Gewicht	1,406 kg

VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	16
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	5,866 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------