

Produktdatenblatt

Eigenschaften

LA9ZA32621

Montageplatte LA9Z 1x3p 25A, 45x200x63mm
für GV2ME+LC1D, GV2p+LC1K, GV2LE
+LP4K



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	BZ
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Produkt- oder Komponententyp	Adapter für Schienenverteilersysteme
Anzahl der Wege	1-polig
Menge pro Satz	Satz à 4

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys GV2 TeSys D TeSys K Spacial
Produktkompatibilität	GV2LE LP4K GV2ME LC1D LC1K GV2P
Beschreibung der Pole	3P
Zulässiger Strom	25 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Kabel-Querschnitt	4 mm ² - AWG 12
Sammelschienenraster	60 mm
Breite	45 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	63 mm
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,5 cm
VPE 1 Breite	11,5 cm
VPE 1 Länge	22,6 cm
VPE 1 Gewicht	252 g
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	13,5 cm
VPE 2 Breite	11,5 cm
VPE 2 Länge	22,6 cm
VPE 2 Gewicht	1,079 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,966 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------