

Produktdatenblatt

Eigenschaften

LA9ZA32625

Montageplatte LA9Z 1x3p 63A, 54x260x63mm
für GV3p+LC1D40A65A



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	BZ
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Produkt- oder Komponententyp	Adapter für Schienensysteme
Anzahl der Wege	1-polig
Menge pro Satz	Satz à 4

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys D TeSys GV3 Spacial
Produktkompatibilität	LC1D40 - 65 GV3P
Beschreibung der Pole	3P
Zulässiger Strom	63 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Kabel-Querschnitt	10 mm ² - AWG 8
Sammelschienenraster	60 mm
Breite	54 mm
Höhe	260 mm
Tiefe	63 mm
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,000 cm
VPE 1 Breite	19,000 cm
VPE 1 Länge	29,500 cm
VPE 1 Gewicht	351,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	13,000 cm
VPE 2 Breite	19,000 cm
VPE 2 Länge	29,500 cm
VPE 2 Gewicht	1,560 kg

VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	10,019 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------