



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Produkt- oder Komponententyp	Verteilerblock
Menge pro Satz	Satz à 8

Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	3P
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	63 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Montagemodus	Schiene
Kabel-Querschnitt	1,5...16 mm ²
Sammelschienenraster	60 mm
Breite	20 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	89 mm
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	20,000 cm
VPE 1 Gewicht	147,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	10,000 cm
VPE 2 Breite	18,000 cm
VPE 2 Länge	20,500 cm
VPE 2 Gewicht	1,260 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	32
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm

VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	5,395 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------