



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	Leistungsmesser: kilowatt-hour meters - vertikal Installation Anschluss
Beschreibung der Pole	2 4P: kilowatt-hour meters vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	6 Module: kilowatt-hour meters in 650 mm breitGehäuse 6 Module: Anschluss in 650 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	540 mm
Höhe	295 mm
Produktgewicht	5,86 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Anschluss 2 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 6 12,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	68,0 cm
VPE 1 Länge	93,5 cm
VPE 1 Gewicht	5,92 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	104,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	106,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------