



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktnamne	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse Masterpact MasterPact NW
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Verbindungsübertragungsbaugruppe
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Gehäuse - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe	600 mm: Frontseite 600 + 400 mm: Rückseite
Installiertes Gerät	Masterpact: Einschubtechnik NW20 - 25 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation - unten Verbindung Masterpact: fixiert NW20 - 25 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation - unten Verbindung
Nennbetriebsstrom Ie	2500 A
Länge	580 mm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,0 cm
VPE 1 Breite	20,0 cm
VPE 1 Länge	61,5 cm
VPE 1 Gewicht	14,967 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	32
VPE 2 Höhe	60,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	490,94 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Umweltpunktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------