



### Hauptmerkmale

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Baureihe                     | PrismaSeT P                      |
| Baureihe                     | PrismaSeT                        |
| Kompatible Produktfamilie    | PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld |
| Produkt- oder Komponententyp | Kabeleinführungsplatte           |
| Produktkompatibilität        | IP55-Gehäuse                     |

### Zusatzmerkmale

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse-/Schaltschrankbeschr. | Gehäuse - Breite 800 mm                                                   |
| Typ der Durchführungsplatte   | Einfach                                                                   |
| Material                      | Behandeltes Stahlblech                                                    |
| Menge pro Satz                | Satz à 1                                                                  |
| Breite                        | 800 mm                                                                    |
| Tiefe                         | 400 mm                                                                    |
| Produktgewicht                | 4,44 kg                                                                   |
| Oberflächenbeschaffenheit     | Strukturiert<br>Matt                                                      |
| Beschichtung                  | Elektrophoresesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver |
| Farbe                         | Weiß (RAL 9003)                                                           |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP55 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 4,5 cm   |
| VPE 1 Breite  | 31,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 74,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 4,262 kg |
| VPE 2 Art     | P12      |
| VPE 2 Menge   | 21       |
| VPE 2 Höhe    | 45,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 80,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 101,5 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                           |
| PVC-frei                            | Ja                                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|