



**Hauptmerkmale**

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm
Installiertes Gerät	Leistungsmesser: kilowatt-hour meters - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	2 4P: kilowatt-hour meters vertikal Anlage 2 3P: kilowatt-hour meters vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	8 Module: kilowatt-hour meters in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 8 Module: kilowatt-hour meters in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 9 Module: kilowatt-hour meters in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 9 Module: kilowatt-hour meters in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 9 Module: kilowatt-hour meters in 650 mm breitgehäuse 9 Module: kilowatt-hour meters in 555 mm breitgehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

**Zusatzmerkmale**

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	600 mm
Höhe	400 mm
Produktgewicht	2,28 kg
Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 8 50 mm 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 9 50 mm 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 9 50 mm 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 9 50 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 9 50 mm

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	42,2 cm
VPE 1 Länge	47,3 cm
VPE 1 Gewicht	2,342 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	17,0 cm
VPE 2 Breite	51,5 cm
VPE 2 Länge	80,5 cm
VPE 2 Gewicht	24,52 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	100,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	256,5 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------