



### Hauptmerkmale

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Baureihe                     | PrismaSeT P                                  |
| Baureihe                     | PrismaSeT                                    |
| Kompatible Produktfamilie    | PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfelddurchführung |
| Produkt- oder Komponententyp | Kabeleinführungsplatte                       |
| Produktkompatibilität        | IP31-Gehäuse                                 |

### Zusatzmerkmale

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse-/Schaltschrankbeschr. | Schaltfeldkanal - Breite 400 mm                                           |
| Typ der Durchführungsplatte   | Zweiteilige Stopfbuchsenplatte                                            |
| Material                      | Behandeltes Stahlblech                                                    |
| Menge pro Satz                | Satz à 1                                                                  |
| Breite                        | 400 mm                                                                    |
| Tiefe                         | 400 mm                                                                    |
| Produktgewicht                | 2,04 kg                                                                   |
| Oberflächenbeschaffenheit     | Matt<br>Strukturiert                                                      |
| Beschichtung                  | Elektrophoresesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver |
| Farbe                         | Weiß (RAL 9003)                                                           |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP31 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 3,8 cm    |
| VPE 1 Breite  | 13,7 cm   |
| VPE 1 Länge   | 36,8 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 1,989 kg  |
| VPE 2 Art     | S02       |
| VPE 2 Menge   | 5         |
| VPE 2 Höhe    | 15,0 cm   |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm   |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 10,203 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                           |
| PVC-frei                            | Ja                                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|