





Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm

Installiertes Gerät	EasyPact: fixiert CVS100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	1 3P: fixiert CVS100 - 160 horizontal Anlage 1 3P: fixiert CVS250 horizontal Anlage 1 3P: fixiert NSX100 - 160 horizontal Anlage 1 3P: fixiert NSX250 horizontal Anlage 1 3P: steckbar NSX100 - 160 horizontal Anlage 1 3P: steckbar NSX250 horizontal Anlage

Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	3 Module: CVS100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: CVS100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	200 mm

Produktgewicht	2,015 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS250 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,6 cm
VPE 1 Breite	15,0 cm
VPE 1 Länge	57,3 cm
VPE 1 Gewicht	2,051 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	11,028 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	102,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	144,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------