



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Montage-Bausatz
Produktnname	Linergy TB
Produktnname	Linergy Linergy TB Klemmenleiste PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Geliefertes Zubehör	1 Verbindung zwischen einem horizontalen PEN und einem vertikalen PEN <= 1600 A 4 Isolierträger 1 Nullleiter-Trennvorrichtung

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy-Sammelschiene
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	80 mm
Breite	151 mm
Tiefe	10 mm
Produktgewicht	4,26 kg
Farbe	Natur

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,5 cm
VPE 1 Breite	11,3 cm
VPE 1 Länge	54,0 cm
VPE 1 Gewicht	4,474 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	52
VPE 2 Höhe	64,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	243,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------