



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT P
Baureihe	PrismaSeT
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Produkt- oder Komponententyp	Kabeleinführungsplatte
Produktkompatibilität	IP31-Gehäuse

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.	Gehäuse - Breite 650 mm
Typ der Durchführungsplatte	Zweiteilige Stopfbuchsenplatte
Material	Behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz à 1
Breite	650 mm
Tiefe	600 mm
Produktgewicht	4,8 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Montage

Schutzaart (IP)	IP31
-----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	39,500 cm
VPE 1 Länge	56,600 cm
VPE 1 Gewicht	4,714 kg
VPE 2 Art	X12
VPE 2 Menge	32
VPE 2 Höhe	45,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	178,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------