



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	EasyPact: fixiert CVS400 ohne Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS630 ohne Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert EZC400 - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert EZC630 - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS400 mit Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS630 mit Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX400 mit Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX630 mit Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	1 3P: fixiert CVS400 horizontal Anlage 1 3P: fixiert CVS630 horizontal Anlage 1 3P: fixiert EZC400 horizontal Anlage 1 3P: fixiert EZC630 horizontal Anlage 1 3P: fixiert NSX400 horizontal Anlage 1 3P: fixiert NSX630 horizontal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	4 Module: CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: EZC400, direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: EZC630, direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	200 mm
Produktgewicht	1,48 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS400 ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS630 ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact EZC400 fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact EZC630 fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS400 mit fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS630 mit fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,8 cm
VPE 1 Breite	19,5 cm
VPE 1 Länge	57,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,475 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	31,5 cm
VPE 2 Breite	22,5 cm
VPE 2 Länge	59,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,854 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	70
VPE 3 Höhe	77,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	121,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------