



#### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT P
Baureihe	PrismaSeT
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Produkt- oder Komponententyp	Kabeleinführungsplatte
Produktkompatibilität	IP31-Gehäuse

#### Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.	Gehäuse - Breite 800 mm
Typ der Durchführungsplatte	Zweiteilige Stopfbuchsenplatte
Material	Behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz à 1
Breite	800 mm
Tiefe	600 mm
Produktgewicht	5,84 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)

#### Montage

Schutzzart (IP)	IP31
-----------------	------

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,3 cm
VPE 1 Breite	39,6 cm
VPE 1 Länge	72,5 cm
VPE 1 Gewicht	5,723 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	16,5 cm
VPE 2 Breite	53,5 cm
VPE 2 Länge	82 cm
VPE 2 Gewicht	23,895 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	32
VPE 3 Höhe	79 cm
VPE 3 Breite	80 cm

VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	203 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------