



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckung für Anschlüsse
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör
Produktname	Linergy Linergy BS Sammelschiene PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen
Gehäuse-Einteilungsform	Form 1

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 600 + 400 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	4
Installiertes Gerät	Horizontal Anschluss für NW Horizontal Anschluss für NT Horizontal Anschluss für NS630b - 1600 Horizontal Anschluss für NS1600b - 3200 Horizontal Anschluss für INS630b - 2500 Horizontal Anschluss für INV630b - 2500
Menge pro Satz	Satz à 1
Breite	573 mm
Produktgewicht	2,16 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	42,0 cm
VPE 1 Länge	68,0 cm
VPE 1 Gewicht	2,96 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	96,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	130,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------