



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss-Satz
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	3P
Gelieferte Ausrüstung	Montageplatte Abdeckung
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	440 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Montagemodus	Schiene
Kabel-Querschnitt	35...120 mm ²
Sammelschienenraster	60 mm
Breite	70 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	80 mm
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,300 cm
VPE 1 Breite	11,200 cm
VPE 1 Länge	20,500 cm
VPE 1 Gewicht	534,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,780 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm

VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	38,996 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------