



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT P
Baureihe	PrismaSeT
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen
Produkt- oder Komponententyp	Kabeleinführungsplatte
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.	Gehäuse - Breite 650 mm Gehäuse, Tiefe 400 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	4 3
Typ der Durchführungsplatte	Einfach
Montageort	Gehäuseseite Rückseite des Gehäuses
Material	Kunststoff
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	200 mm
Breite	325 mm
Tiefe	30 mm
Produktgewicht	0,36 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,4 cm
VPE 1 Breite	20 cm
VPE 1 Länge	32,4 cm
VPE 1 Gewicht	310 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	5,136 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	73 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	54 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------