



#### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktnamne	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

#### Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy-Sammelschiene
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Gehäuse - Breite 650 mm
Installiertes Gerät	ComPact: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: steckbar NSX250 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX100 - 160 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX250 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX100 - 160 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX250 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: steckbar NSX250 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
Nennbetriebsstrom Ie	250 A
Sammelschienen-Querschnitt	20 x 3 mm
Produktgewicht	1,54 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,3 cm
VPE 1 Breite	21,5 cm
VPE 1 Länge	31,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,559 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	70
VPE 2 Höhe	104,5 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	120,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------