



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | PrismaSeT |
| Baureihe | PrismaSeT P |
| Produkt- oder Komponententyp | Anschluss |
| Produktnamne | PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse |
| Zubehör / Teilekategorie | Anschlusszubehör |
| Normen | IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse |
| Produktzertifizierungen | ASTA |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Schaltfeld-Geräte-Verbindung | Linergy-Sammelschiene |
| Beschreibung der Pole | 3P |
| PTC_D77176_MGA | Gehäuse - Breite 650 mm |
| Installiertes Gerät | ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: steckbar NSX400 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: steckbar NSX630 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX400 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: Einschubtechnik NSX630 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation |
| Nennbetriebsstrom Ie | 630 A |
| Sammelschienen-Querschnitt | 30 x 10 mm |
| Produktgewicht | 4 kg |
| Menge pro Satz | Satz à 1 |
| Funktionseinheit | 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 12,0 cm |
| VPE 1 Breite | 21,0 cm |
| VPE 1 Länge | 30,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 4,057 kg |
| VPE 2 Art | P12 |
| VPE 2 Menge | 70 |
| VPE 2 Höhe | 73,0 cm |
| VPE 2 Breite | 80,0 cm |
| VPE 2 Länge | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 295,5 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| PVC-frei | Ja |
| Enthält Halogene | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|