



### Hauptmerkmale

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Baureihe                     | EVlink                     |
| Produkt- oder Komponententyp | Kabelhalterung             |
| Zubehör / Teilekategorie     | Verkabelungszubehör        |
| Kompatible Produktfamilie    | EVlink EVlink Pro AC Metal |

### Zusatzmerkmale

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Montagehalterung | Gehäuse             |
| Montageort       | Seite               |
| Höhe             | 145 mm              |
| Breite           | 160 mm              |
| Tiefe            | 101,5 mm            |
| Produktgewicht   | 1,15 kg             |
| Farbe            | Hellgrau (RAL 9022) |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 19,8 cm  |
| VPE 1 Breite  | 20 cm    |
| VPE 1 Länge   | 30 cm    |
| VPE 1 Gewicht | 1,452 kg |
| VPE 2 Art     | P12      |
| VPE 2 Menge   | 32       |
| VPE 2 Höhe    | 54 cm    |
| VPE 2 Breite  | 80 cm    |
| VPE 2 Länge   | 120 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 60 kg    |

### Nachhaltigkeit

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| REACH-Verordnung                | <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| Frei von REACH-SVHC             | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie              | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                 | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                          |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|