



#### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktnam	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

#### Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy-Sammelschiene
Beschreibung der Pole	3P
PTC_D77176_MGA	Gehäuse - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe	400 mm: Frontseite 400 + 400 mm: Rückseite
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPact: fixiert NS1250 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPact: fixiert NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation ComPact: fixiert NS1250 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation
Nennbetriebsstrom Ie	1250 A
Sammelschienen-Querschnitt	80 x 10 mm
Höhe	150 mm
Breite	550 mm
Tiefe	300 mm
Produktgewicht	6,9 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1250 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1250 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1250 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1250 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1250 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1250 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS630b - 1000 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS630b - 1000 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1250 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1250 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1250 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS630b - 1000 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,5 cm
VPE 1 Breite	12,5 cm
VPE 1 Länge	54,0 cm
VPE 1 Gewicht	6,671 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	38,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	198,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

---

PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

---

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

---