



Hauptmerkmale

Baureihe	Liner
Baureihe	Liner
Produkt- oder Komponententyp	Gelenk
Produktname	Liner BS
Produktname	Liner Liner BS Sammelschiene PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Normen	IEC 60439-1, Innengehäuse IEC 60439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Nennbetriebsstrom Ie	4000 A
Sammelschienen-Querschnitt	80 x 5 mm 80 x 10 mm 100 x 10 mm
Höhe	105 mm
Breite	85 mm
Produktgewicht	1,54 kg
Menge pro Satz	Satz à 1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4 cm
VPE 1 Breite	9 cm
VPE 1 Länge	11,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,526 kg
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	9,396 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	144
VPE 3 Höhe	57 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	238,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------